

Udstedt: 2019.09.26

Gyldig til: 2021.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

H.L. Muffer ApS
Ildrætsvej 31
DK-9681 Ranum
Telefon: +45 98 67 70 05
Telefax: +45 98 67 72 22
Internet: www.hlmuffer.dk

Overgangssamling

H.L. SPECIAL KLOAKMUFFE, PVC

Krympemuffer

**dim. 40/50, 50/69, 75/93, 75/119, 110/126, 110/138,
110/154, 110/165, 110/169, 160/175, 160/198, 160/212,
160/227, 160/238, 200/263 og 200/283 mm**


Ekspansionsmuffer

**dim. 75/57, 110/74, 110/80, 110/88, 110/94, 110/96, 110/98,
160/113, 160/132, 160/145 og 200/188 mm**

FABRIKAT:

H.L. Muffer ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: H.L.
- Dimensioner
- Fremstillingsdato
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Kloakmuffen anvendes til samling af muffeløse afløbsrør af beton, ler eller støbejern til VA-godkendte afløbsrør af PVC.

Kloakmuffen må ikke anvendes til samling af afløbsrør, som anvendes til olie-eller benzinholdigt spildevand.

Montering udføres i nøje overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning, der medfølger kloakmufferne.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og materiale:

Kloakmuffen er et stykke afløbsrør af PVC, som ved en speciel varmebehandling er enten, dornet eller reduceret i den ene ende.

Ved samling med dornet muffe til afløbsrør af beton, glaseret ler eller støbejern anvendes en tilhørende muffepakning, som den ekspanderede ende krympes over ved opvarmning. Et opslidset rørstykke anvendes som hjælpværktøj til centrering.

Ved samling med reduceret muffe til afløbsrør af beton, glaseret ler eller støbejern anvendes en tilhørende siliconemasse, som den reducerede ende ekspanderes i ved opvarmning.

Dimensioner:

Med dornet ende:

Spidsende	Muffe
40 mm	50 mm
50 mm	69 mm
75 mm	93 og 119 mm
110 mm	126, 138, 154, 165 og 169 mm
160 mm	175, 198, 212, 227 og 238 mm
200 mm	263 og 283 mm

Med reduceret ende:

Spidsende	Nippel
75 mm	57 mm
110 mm	74, 80, 88, 94, 96 og 98 mm
160 mm	113, 132, og 145 mm
200 mm	188 mm